

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202268 5,5
GTIN	4045197930712
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:**Efterfølgerprodukt for nr. 202080.**

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 13 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 21 mmFristilling-Ø D_1 : 5,3 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm**Teknisk beskrivelse**

Skærlængde L_c	13 mm
Antal tænder Z	3
Spiralvinkel	30 grader
Skær-Ø D_c	5,5 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	21 mm

Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Samlet længde L	57 mm
Fristilling-Ø D ₁	5,3 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,04 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft-Ø D _s	6 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser