

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	202268 5,75
GTIN	4045197930729
Artikelklasse	11X

Beskrivelse

Udførelse:Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:**Efterfølgerprodukt for nr. 202080.**

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 13 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 21 mmFristilling-Ø D_i : 5,55 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Teknisk beskrivelse

Spiralvinkel	30 grader
Samlet længde L	57 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Antal tænder Z	3

Skaft-Ø D_s	6 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skær-Ø D_c	5,75 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	21 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skærlængde L_c	13 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Fristilling-Ø D_1	5,55 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser