


Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201307 4
GTIN	4045197929976
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 11 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 15 mmFristilling-Ø D_1 : 3,8 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm**Teknisk beskrivelse**

Skaft	DIN 6535 HE med h6
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Skærlængde L_c	11 mm
Fristilling-Ø D_1	3,8 mm
Tolerance, nom. Ø	e8

Skafftform	HB
Spiralvinkel	30 grader
Antal tænder Z	2
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	15 mm
Samlet længde L	57 mm
Skær-Ø D_c	4 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skafftfræser