

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202268 3,5
GTIN	4045197930651
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:**Efterfølgerprodukt for nr. 202080.**

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 11 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 15 mm

Fristilling-Ø D_i : 3,3 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	57 mm
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skærlængde L_c	11 mm

Skær-Ø D_c	3,5 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Fristilling-Ø D_1	3,3 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,025 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,02 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	15 mm
Antal tænder Z	3
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser