

**Garant**
**HM-torusfræser R1 0,2, DLC, Ø DC × L1: 0,8X2mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	206043 0,8X2
GTIN	4045197912312
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Med **videreudviklet DLC-belægning  $sp^2$** . Til **højeste krav til ydelse og præcision i aluminiumsmaterialer**. **Ekstremt snævre tolerancer** sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning.

**Afsatsvinkel  $\alpha=16^\circ$** .

Tolerancer:

- **Skærradius:  $R_1 = \pm 0,0025$  mm.**
- **Fristillings-Ø:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm.**

**Bemærk:**

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal  $a_p$  reduktion anvendes!

Værdier for:

Hel not:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p\text{ korr}}$

Beskæring:  $a_p = 0,50 \times D \times a_{p\text{ korr}}$

Kopiering:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p\text{ korr}}$

**Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!**

F.eks:  $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

**Teknisk beskrivelse**

Skaft	DIN 6535 HA med h5
Skaft-Ø $D_s$	4 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	2 mm
Antal tænder Z	2
Tilspænding $f_z$ til beskæring i aluminiumsstøbegods	0,02 mm

Samlet længde L	50 mm
Fristilling- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	0,78 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	0,8 mm
Skærradius R <sub>1</sub>	0,2 mm
Skær- $\varnothing$ D <sub>c</sub>	0,8 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til kopifræsning i aluminiumsstøbegods	0,02 mm
Spiralvinkel	25 grader
Korrektionsfaktor a <sub>p,korr</sub>	1
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Tolerance, nom. $\varnothing$	0 / -0,005
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Torusfræser

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	egnet	480 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N

PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		