



Momentnøgle Standard MANOSKOP® 721 med skraldenøgle, Maks. moment: 800Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657220 800
GTIN	4018754031979
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala (Nm og lbf·ft) og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Når momentet er nået, går den straks tilbage i udgangsposition. Hus og greb i stabilt rektangulært rør.

Måleenheder: Nm, lbf·ft. Skralde med **vendbar firkant til højre- og venstrespænding.**

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Lynindstillingen gør den ideel til reparation og mindre seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formelen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	800 Nm
Vægt	6380 g
Hovedhøjde h	42 mm
Display	analog
Drivfirkant	3/4 tommer
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Hovedbredde b	76 mm
Skalainddeling 1 delstreg =	20 Nm
Momentområde	160 - 800 Nm
Momentområde	120 - 600 lbfft
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Samlet længde L	1051 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l ₃]	938 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Serie	MANOSKOP® 721Nf

Produkttype

Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm

020010 1000

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm

020020 1000