

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202268 7
GTIN	4045197930750
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:**Efterfølgerprodukt for nr. 202080.**

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 16 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 27 mmFristilling-Ø D_i : 6,8 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s : 8 mm**Teknisk beskrivelse**

Tolerance, nom. Ø	e8
Skær-Ø D_c	7 mm
Skærlængde L_c	16 mm
Samlet længde L	63 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Antal tænder Z	3
Fristilling-Ø D ₁	6,8 mm
Spiralvinkel	30 grader
Skaft-Ø D _s	8 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,04 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	27 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser