

Garant
HM-torusfræser R1 0,05, Diamant, Ø DC × L1: 0,6X2mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	209714 0,6X2
GTIN	4045197917799
Artikelklasse	11Y

Beskrivelse
Udførelse:

Med **krystallinsk diamantbelægning sp³**. Til **højeste krav til ydelse og præcision** i fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. **Ekstremt snævre tolerancer** sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning. **Afsatsvinkel $\alpha=16^\circ$** .

Tolerancer:

- **Skærradius: $R_1 = \pm 0,0025$ mm**
- **Fristillings-Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm**

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal a_p reduktion anvendes!
Værdier for:
Kopiering: $a_p = 0,10 \times D \times a_{p, \text{korr}}$
Beskæring: $a_p = 0,20 \times D \times a_{p, \text{korr}}$
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!
F.eks.: $vf = 18000$ [1/min] $\times fz$ [mm/Z] $\times z$

Teknisk beskrivelse

Fristilling-Ø D_1	0,58 mm
Skærlængde L_c	0,6 mm
Skærradius R_1	0,05 mm
Skær-Ø D_c	0,6 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	2 mm
Tilspænding f_z til beskæring i grafit	0,02 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaft-Ø D_s	4 mm

Tilspænding f_z til kopifræsning i grafit	0,02 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h5
Antal tænder Z	2
Spiralvinkel	25 grader
Korrektionsfaktor $a_{p\text{ korr}}$	1
Belægning	Diamant
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	0 / -0,005
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indvendig køling	nej
Farvering	sort
Produkttype	Torusfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
PVDF GF20	egnet	200 m/min	N
POM GF25	egnet	190 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	170 m/min	N
PEEK GF30	egnet	150 m/min	N
PTFE CF25	egnet	180 m/min	N
PEEK CF30	egnet	160 m/min	N
Hybrid	egnet		
Honeycomb, sandwich	egnet	350 m/min	N
GFK	egnet	190 m/min	N
GFK, CFK	egnet	190 m/min	N
Grafit	egnet	340 m/min	N

våd, minimal	egnet
tør	egnet
Luft	egnet