

Garant
HM-radiuskopifræser, DLC, Ø DC× L1: 3X45mm

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 207023 3X45 |
| GTIN | 4045197916839 |
| Artikelklasse | 11X |

Beskrivelse
Udførelse:

Med **videreudviklet DLC-belægning sp^2** . Til **højeste krav til ydelse og præcision i aluminiumsmaterialer. Ekstremt snævre tolerancer** sikrer en maksimal nøjagtighed.

Dobbeltlebet 2-faset hulslibning.

Afsatsvinkel $\alpha=16^\circ$.

Tolerancer:

- **Skærradius: Radiuskontur = 0 / -0,005mm.**
- **Fristillings-Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal a_p reduktion anvendes!

Værdier for:

Kopiering: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p, \text{korr}}$

Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!

F.eks.: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|---------|
| Fristilling-Ø D_1 | 2,92 mm |
| Skærlængde L_c | 3,5 mm |
| Skaft-Ø D_s | 4 mm |
| Tilspænding f_z til kopifræsning i aluminiumsstøbegods | 0,03 mm |
| Antal tænder Z | 2 |
| Skær-Ø D_c | 3 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Samlet længde L | 80 mm |
| Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling | 45 mm |
| Skærradius R ₁ | 1,5 mm |
| Spiralvinkel | 30 grader |
| Korrektionsfaktor a _p korrr | 0,2 |
| Belægning | DLC |
| Skæremateriale | HM |
| Norm | Fabriksstandard |
| Type | W |
| Tolerance, nom. Ø | 0 / -0,005 |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret |
| Indgrebsbredde a _e ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning |
| Skaft | DIN 6535 HA med h5 |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | gul |
| Produkttype | Helradius- og kuglefræser |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu | egnet | 480 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 440 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 400 m/min | N |
| PMMA akryl | egnet | 200 m/min | N |
| PE-HD | egnet | 160 m/min | N |
| PA 66 | egnet | 200 m/min | N |
| PEEK | egnet | 150 m/min | N |
| PF 31 | egnet | 130 m/min | N |
| PVDF GF20 | egnet | 180 m/min | N |

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------|---|
| POM GF25 | egnet | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | egnet | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | egnet | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | egnet | 160 m/min | N |
| Honeycomb, sandwich | betinget egnet | 300 m/min | N |
| Cu | egnet | 160 m/min | N |
| CuZn | egnet | 200 m/min | N |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |
| Luft | egnet | | |