



Momentforøger fra str. 1300 i kunststofkuffert, Maks. udgangskapacitet: 1000Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659980 1000
GTIN	5060207565622
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk, håndbetjent momentforøger til kontrolleret skruetilspænding. Forøger og støtte i førsteklasses stål. Med overbelastningssikring til beskyttelse af udvekslingen. **Indgangsdrev** med indvendig firkant til drivværktøj via skralde, T-greb, momentnøgle. Betjeningen af momentnøglen er praktisk, så den maksimale belastning af udstyret og tilspændingsmomentet for skruen kan kontrolleres. **Udgangsdrev** med udvendig firkant til fastgørelse af toppe (anvend primært maskinskruestik som følge af det høje moment).

Ekstremt præcist arbejdende udveksling med slebne tandhjul og honede borer garanterer en præcis og konstant reproducerbar momentoverførsel. Enestående nøjagtighed på mindst $\pm 4\%$. Meget kompakt og let konstruktion, utrolig lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov.

Fordel:

Momentforøger muliggør overførsel af høje momenter ved korte momentarme.

Bemærk:

Alternative støtteanordninger til nr. 659980 str. 2000 og 7000 fås på forespørgsel. Nr. 659980 str. 2000 fås på forespørgsel med elektroniske måleværdifølere.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,5 kg
Maks. indgangskapacitet	200 Nm
Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde	250 Nm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Returspærring	nej
Momentudveksling/ effektiv kraftforstærkning	1:5
Længde L	273 mm
Ø D	65 mm
Overbelastningssikring	ja
Antal støtteanordninger (reaktionsplader)	2
Højde H	63 mm
Måleværktøj	Mekanisk
Målenøjagtighed	4 %
Dimension R1	55 mm
Dimension R2	143 mm
Produkttype	Momentnøgle