

**Kombinationstang, forkromet, med greb, Hel længde: 225mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	700400 225
GTIN	4003773010005
Artikelklasse	73F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også velegnet til pianotråd.

Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardet.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	225 mm
Skæreværdier, hård tråd op til Ø	3 mm
Skæreværdier, pianotråd op til Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet
gnistfri	nej
Produkttype	Multifunktionstang

