

**Garant****Sæt med præcisionslåseringstænger, 4 dele til indvendige ringe, Antal tænger: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	700132 4
GTIN	4045197524850
Artikelklasse	71A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Greb og led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden. Tang sort, hoved slebet, greb overtrukket med kunststof.

**Fordel:**

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

**Norm:**

**DIN 5256 C** – für Innensicherungsringe.

**Leveringsomfang:**

1 låseringstang nr. 719770 af hver str. J1; J2; J3; J4.

Anvendelse, låseringstænger: Inderring, lige

Til indvendig låserings-Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Spids-Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Hel længde, maksimal: 140; 180; 225; 320 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spids-Ø	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Til indvendig låserings-Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Antal tænger	4
Hel længde, maksimal	140; 180; 225; 320 mm
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Norm	DIN 5256 C
Produkttype	Låseringstang

### Tilbehør

Præcisionslåseringstang Type J3	719770 J3
Præcisionslåseringstang Type J4	719770 J4
Præcisionslåseringstang Type J2	719770 J2
Præcisionslåseringstang Type J1	719770 J1