



## Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 200Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657300 200
GTIN	2050001017246
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med indstiksskralde reverserbar – venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.

#### Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

#### Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nøjagtighed:

± 4 % af den indstillede værdi.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	1362 g
------	--------

Maks. moment	200 Nm
Display	analog
Drivfirkant	1/2 tommer
Holder til indstiksværktøj	14×18 mm
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Momentområde	40 - 200 Nm
Momentområde	30 - 147 lbfft
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L <sub>3</sub> ]	460 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Armlængde uden indstiksværktøj [L <sub>1</sub> ]	435 mm
Justeret centermål ved momentnøgle [L <sub>2</sub> ]	25 mm
Samlet længde L	504 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	MANOSKOP® 755

Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

## Services

Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering Momentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Indstilling Momentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkS-kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

## Tilbehør

Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657582 2-1/2
Elektronisk momentnøgletester "ProTest" Maks. moment 400 Nm	654460 400
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657600 2-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657630 2-1/2
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657700 2-1/2
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657700 2-3/4
Reverserbar skralde med uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657590 2-1/2
Indstiksskralde med uddriver. Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657580 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657600 2-3/4
Indstiksskralde Drivfirkant 2-1/2 tommer	657620 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-3/4HD tommer	657600 2-3/4HD
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657630 2-3/4

Momentnøgle basisenhed Maks. moment 200 Nm

657410 200