

HOLEX**Rundhulstanser med kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 45mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834100 45
GTIN	2050001002594
Artikelklasse	86C

Beskrivelse**Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

Med kugletrykleje = giver lettere betjening med skruenøgle. Der skal bruges færre kræfter pga. reduktion af friktionen mellem stanser og skrue.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhandvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

Betjening:

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) vha. **hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

Teknisk beskrivelse

Stempel- Ø (hul-Ø)	45 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,75 mm
Trykskrue	M16×1,5×70
Trykskruens nøglevidde	24 mm
Forboring, hul-Ø	17 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	2,5 mm
Produkttype	Hulværktøj

Tilbehør

Ekstra kugletrykleskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/70 mm	834060 16/70
Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/70 mm	834040 16/70
Rundhulstanser uden kugletrykleje Stempel- Ø (hul-Ø) 45 mm	834000 45