

Garant**HM-mini-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202261 3,5
GTIN	4045197922427
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Skaft svarende til **DIN 6535 HB**.**Spar efterslibekomkostningerne:**

For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 5 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftform	HB
Skaft-Ø D_s	6 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Skærlængde L_c	5 mm

Skær-Ø D_c	3,5 mm
Samlet længde L	45 mm
Spiralvinkel	30 grader
Antal tænder Z	3
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,02 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser