

**Kraft-kombinationstang, forkrøppet VDE-isoleret, Hel længde: 190mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	701950 190
GTIN	4007582007447
Artikelklasse	76B

Beskrivelse**Udførelse:**

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også egnet til klavertråd. Ben med kraftige grebsovertræk isoleret op til **isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Forkrøppet udførelse af hensyn til en forbedret ergonomi og frit udsyn til arbejdsområdet.

Norm:**DIN ISO 5743****Materiale:**

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreværdier, pianotråd op til Ø	2 mm
Hel længde	190 mm
Skæreværdier, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5743
Materiale	Special-værktøjsstål
gnistfri	nej
Produkttype	Multifunktionstang

