



Kraft-kombinationstang, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 180mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	701900 180
GTIN	4003773010012
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også egnet til klavertråd. Isoleret iht. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til arbejde under spænding op til 1000 V. Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Skæreværdier, pianotråd op til Ø	2 mm
Skæreværdier, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet
gnistfri	nej

Produkttype

Multifunktionstang