

**Fræserspændeskruer gennemboet, DIN 6367, Til dorn-Ø: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309861 22
GTIN	4250122681588
Artikelklasse	30N

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fastgørelse af forsatsfræsere.
Afgiver kølemiddel via borer i siden.

Bemærk:

- Kompatibel med
- **Interface HSK, PSC.**
 - **Interface SK og BT kun med holderform ADB.**

Teknisk beskrivelse

Hovedtykkelse	7 mm
Til dorn-Ø	22 mm
Hoved-Ø	28 mm
Gevindlængde	18 mm
Gevind M	M10
Norm	DIN 6367

Produkttype

Spændeskruer