

**Klapvogn, Type: KW11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Artikelklasse	96F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stålrørssramme med klapbar bøjle, 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse).  
Platform i træplade. TPE-dæk, nav med rullelejer.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lakering:**

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	24 kg
Højde, sammenklappet	315 mm
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde, sammenklappet	995 mm

Læssefladehøjde	230 mm
Hjul-Ø	160 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Dybde, sammenklappet	620 mm
Type	KW11
Læssefladebredde	900 mm
Materiale, hjul	TPE
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	600 mm
Produkttype	Klapvogn