

HOLEX**Spaltepladestanser med kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 37mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834160 37
GTIN	2050000995637
Artikelklasse	86C

Beskrivelse**Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

Med kugletrykleje og **spaltestempel**, der skærer det udstansede skrog i 3 dele. Dermed kan affaldsmaterialet uden problemer hældes ud af matricen.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

Betjening:

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

Teknisk beskrivelse

Forboring, hul-Ø	17 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,75 mm
Stempel- Ø (hul-Ø)	37 mm
Til panserrørgevind iht. DIN 40430	Pg29
Trykskruens nøglevidde	24 mm
Trykskrue	M16×1,5×55
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	2,5 mm
Produkttype	Hulværktøj

Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/55 mm	834040 16/55
Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/55 mm	834060 16/55