

Erdi**Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag lille, højreskærende, Hel længde: 230mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 764000 230 |
| GTIN | 4010220024720 |
| Artikelklasse | 73X |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Dobbelt overførsel med integreret returfeder. Forniklede ben af pladestål. 2-Komponent-greb med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.

Saksehoved i specialstål (HRC 60), fortandede skær.

Skæreydelse: Plader op til 1,2 mm, V2A-plader op til 1,0 mm.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|---------------|
| Længde, skær | 27 mm |
| Hel længde | 230 mm |
| Indsatstype | højreskærende |
| Produkttype | Saks |

Tilbehør

| | |
|---|--------|
| Reparationsortiment til Ideal-pladesaks | 764010 |
|---|--------|