

**Erdi****Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag, højreskærende, Hel længde:  
260mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	765900 260
GTIN	4010220030226
Artikelklasse	73X

## Beskrivelse

### Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfeder.

Saksehoved i **specialstål-S** (HRC 60– 62) med optimeret, ufortandet skærgeometri, der giver stor manøvredygtighed og gør det let at klippe med op til **25 % mindre kraftbehov**, ideel til at klippe dekorationsplader. Ben i forniklet pladestål. 2-komponenthåndtag med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.

**Skæreydelse:** Plader indtil 1,8 mm, V2A-plader indtil 1,2 mm.

### Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

## Teknisk beskrivelse

Hel længde	260 mm
Længde, skær	33 mm
Indsatstype	højreskærende
Produkttype	Saks

## Tilbehør

Reparationsortiment til Ideal-pladesaks

766020