



## HSS kombi-snittap-bit, til gevind: M10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676306 M10
GTIN	4013288118943
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

**Fordel:**

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

**1 værktøj til 3 arbejdsgange:**

Boring af kernehul – gevindskæring – afgratning/forsænkning.

**Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.**

Anvendelse ved boringstype: Op til 1xD ved gennemgangshul

Hel længde: 59 mm

Skaftlængde: 12 mm

Borlængde a: 15 mm

Spiralbor-Ø: 8,5 mm

Stigning: 1,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Stigning	1,5 mm
Borlængde a	15 mm
til gevind	M10
Hel længde	59 mm
Skaftlængde	12 mm
Spiralbor-Ø	8,5 mm

Producentbetegnelse

847 HSS