


**Garant****DC.T 11T304, Type: HB7410-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260359 HB7410-1
GTIN	4045197937810
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DC.T 11T304 HB7410-1 Type: HB7410-1

Spånbryder: TAS

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7410-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	Ti
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Spånbryder	TAS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 90 m/min
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning