



Flad rundtang forkrøppet VDE-isoleret, Hel længde: 220mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	713380 220
GTIN	4007582014766
Artikelklasse	76B

Beskrivelse

Udførelse:

Induktionshærdede præcisionsskær (ca. 64 HRC), egnet til pianotråd. Lange, ovale spidse bakker med „WAVE-profil“ til håndtering af følsomme dele som f.eks. gevindstænger eller kabler. Indvendige rillede bakker i det forreste område. Ben med kraftige grebsovertræk **isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Anvendelse:

Perfekt til elinstallationsopgaver – forkrøppet udførelse til forbedret ergonomi og frit udsyn til arbejdsområde.

Materiale:

Specialværktøjsstål, blank tang. Greb med flerkomponentovertræk.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	220 mm
Kæbelængde	65 mm
Kæbeform	oval-spids, forkrøppet
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab	Induktionshærdede præcisionsskær (ca. 64 HRC)
Udførelse, kæber	riflede indvendigt
Greb	Flerkomponentovertræk

Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	blank
Produkttype	Multifunktionstang