

**Garant****Flad rundtang vinklet VDE-isoleret, Hel længde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	713710 200
GTIN	4045197501493
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget lange, oval-spidsse bakker. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC); egnet til hård og blød tråd. Bakker ru indvendigt.

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til arbejde under spænding op til 1000 V.

**Norm:****DIN ISO 5745****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	200 mm
Kæbelængde	73 mm
Kæbeform	oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° – 45°)
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5745
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig

Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	forkromet
Produkttype	Multifunktionstang