

**Flad rundtang afvinklet, forkromet, med greb, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	713500 160
GTIN	4003773016007
Artikelklasse	73F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget lange, oval-spidsse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.

Forkromet tang, med flerkomponentovertræk. Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	160 mm
Kæbelængde	50 mm
Kæbeform	oval-spids, vinklet (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	forkromet

Produkttype

Multifunktionstang