

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for α_{maks}	6,13 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	3,73 grader
Antal skær Z	2
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	24 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Ø D_3	8 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	150 mm
Udhængslængde L_1	70 mm
passende vendeskærplatter	XOM.060310

Cirkulær borefræsning a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2