

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 30/3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

**Reservedel:**

Vendeplasseskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

## Teknisk beskrivelse

Udhængslængde $L_1$	40 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Antal skær Z	3
Skær- $\varnothing D_c$	30 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	2,23 grader
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Indvendig køling	ja

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	15,43 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	16 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2