

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:  
22/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	36 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	22 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	42 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	0,3 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	180 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	30 mm
Antal skær Z	3
Ø D <sub>3</sub>	14 mm
passende vendeskærsplatter	XOM.060310
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	1,89 grader

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	12,13 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	15 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP