



## Momentskruetrækker, Type: TX15



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659950 TX15
GTIN	4013288191335
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse **passende moment**.

Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.

Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. **Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.**

Str. 2 – 4 til unbrakoskruer.

Str. TX6 – TX20 til skruer med **Torx®-profil**.

Str. 6IP – 20IP til skruer med **Torx Plus®-profil**.

#### Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplatter.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Klingelængde	65 mm
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Indstillet moment	300 cNm

Indstillet moment	3 Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Vægt	118 g
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	cNm
Samlet længde L	175 mm
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Tilslutningsform	fast
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Producentbetegnelse	300 TX
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker