

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/5mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212812 52/5
GTIN	4045197939210
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Reservedel:

Vendepatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

### Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

## Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	ja
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Antal skær Z	5
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	37,43 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	102 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,92 grader
Skær-Ø $D_c$	52 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	92 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Holdeboring- $\varnothing$	22 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	16 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP