

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 30/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	2,23 grader
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α <sub>maks</sub>	15,43 mm
Antal skær Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	1 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	47 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	58 mm

Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Holdegevind M	M16
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP