

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplasseskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	68 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
Samlet længde L _{i alt}	47 mm
Indvendig køling	ja
Skær-Ø D _c	35 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø D ₃	23 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	58 mm

Rampingvinkel α_{maks}	1,68 grader
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Antal skær Z	3
Holdegevind M	M16
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2