



## Momentskruetrækker, Type: 7IP



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 659950 7IP    |
| GTIN                | 4013288093394 |
| Artikelklasse       | 63F           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skrustørrelse **passende moment**.

Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.

Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. **Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.**

Str. 2 – 4 til unbrakoskruer.

Str. TX6 – TX20 til skruer med **Torx®-profil**.

Str. 6IP – 20IP til skruer med **Torx Plus®-profil**.

#### Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplatter.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Klingelængde            | 65 mm  |
| Målenøjagtighed, moment | ±10 %  |
| Indstillet moment       | 90 cNm |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Indstillet moment                  | 0,9 Nm                             |
| Norm                               | DIN EN ISO 6789                    |
| Reverserbar aflæsning              | cNm                                |
| Tilslutningsform                   | fast                               |
| Samlet længde L                    | 175 mm                             |
| Indstilling af udløsningsværdi     | forudindstillet                    |
| Vægt                               | 117 g                              |
| Målemetode                         | Moment                             |
| Feedback                           | udløsning                          |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar                     |
| Udløsningsprincip                  | mekanisk glidekobling              |
| Tilspændingsretning                | Højrespænding                      |
| Data, kan logges                   | nej                                |
| Måleværktøj                        | Mekanisk                           |
| Udløsningsindikering               | akustisk                           |
| Udløsningsindikering               | haptisk                            |
| Drivprofil                         | Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer |
| Producentbetegnelse                | 300 IP                             |
| Moment, fast indstillet            | ja                                 |
| Produkttype                        | Momentskruetrækker                 |