

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 35/2mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Reservedel:

Vendeplasseskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Rampingvinkel α_{maks}	2,99 grader
Skær-Ø D_c	35 mm
Samlet længde L_{alt}	100 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	54 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	15,34 mm
Ø D_3	19 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	68 mm

Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0