



Momentskruetrækker, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659950 4
GTIN	4013288099150
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse **passende moment**.

Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.

Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. **Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.**

Str. 2 – 4 til unbrakoskruer.

Str. TX6 – TX20 til skruer med **Torx®-profil**.

Str. 6IP – 20IP til skruer med **Torx Plus®-profil**. Med pistolgreb til overførsel af højere tilspændingsmomenter.

Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplattter.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	65 mm
--------------	-------

Indstillet moment	500 cNm
Indstillet moment	5 Nm
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Samlet længde L	160 mm
Tilslutningsform	fast
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Feedback	udløsning
Vægt	219 g
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Drivprofil	Sekskantskruetrækkere
Producentbetegnelse	300 Hex-pistol
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker