

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
30/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Rampingvinkel α_{\max}	4,42 grader
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
$\varnothing D_3$	14 mm
Udhængslængde L_1	120 mm
Antal skær Z	2
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	200 mm
Indvendig køling	ja
Skær- $\varnothing D_c$	30 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	10,34 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	58 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP