

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	7
Rampingvinkel α_{maks}	0,57 grader
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	80,34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	184 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	XDM.120516

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	198 mm
Skær- $\varnothing D_c$	100 mm
Holdeboring- \varnothing	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP