

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	116 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	46,34 mm
Antal skær Z	5
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Skær-Ø D _c	66 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	130 mm

Ø D ₃	50 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,99 grader
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning a _p	1,5 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP