

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215952 32/3 |
| GTIN | 4045197939852 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.

Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Skaft-Ø D_s h6 | 32 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ | 8 mm |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 200 mm |
| Skær-Ø D_c | 32 mm |
| passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. |
| Vendeplatteskruesæt | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Udhængslængde L_1 | 30 mm |
| Serie | Power Tang |
| Skaftudførelse | Cylindrisk skaft |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |

| | |
|---------------------|--------------|
| Fræseanvendelse | Hjørnefræser |
| Deling af skærene | ulige |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |