

**Garant**
**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser, med gevind, Ø D / Zeff: 32/3mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Artikelklasse	210

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	39 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	3
Ø $D_2$	30 mm
Ø $D_1\text{ h6}$	17 mm
Holdegevind M	M16
Serie	Power Tang
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Antal vendeskærsplatter	15
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel $\kappa$	90
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2