

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser,
Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Artikelklasse	210

Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal Z_{eff}	2
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	112 mm
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Udhængslængde L_1	54 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	39 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Antal vendeskærsplatter	10
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP