

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser,  
Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Artikelklasse	210

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	47 mm
Udhængslængde $L_1$	69 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	3
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	131 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Antal vendeskærsplatter	18
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP