

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser, med gevind, Ø D / Zeff: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Artikelklasse	210

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	45 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
effektivt skærantal Z _{eff}	2
Maks. skæredybde a _{p maks}	32 mm
Holdegevind M	M12
Serie	Power Tang
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Antal vendeskærsplatter	8
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2