

**Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Type: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216625 16
GTIN	4045197940193
Artikelklasse	220

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	SP..09T308
Udhængslængde $L_1$	32 mm
Ø D	16 mm
Maks. affasnings-Ø $D_{maks}$	28,8 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Vendepatteskruesæt	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Fasfræser

**Tilbehør**

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0  
Nm

---

211750 3,0