

Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250004 16/09
GTIN	4045197926913
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 1616X09

passende vendeskærplatter: CN.. 09T3..

Funktionsbredde L₄: 23 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 74 mm

Underlægsplade: 259033 7

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	9 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 12
Skaftstørrelse	16 mm

Skrue til underlagsplatte	259027 5
ISO-kode holder	DCLNR/L 1616X09
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Samlet længde L	74 mm
Underlægsplade	259033 7
Funktionsbredde L ₄	23 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder