



## Vippecontainer RAL 5007 med tømmebane, Ladvolumen: 250l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919920 250
GTIN	4017976147017
Artikelklasse	96D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Olietæt svejset lad, lejret så det kan vippe.

Ladkanten har dobbelt afkantning foroven.

Understel med indbyggede løftelommer, trinplade og vippesikring.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-dæk, nav med rulleleje.

TOTALSTOP-centralbremssystem iht. EN 1757-3 er standard på drejhjulene.

#### Infotekst:

Aftapningshane

med si til separering af partikler og væske.

Vipning udløses manuelt.

Ved tømning med gaffeltruck eller ved stor belastning anbefaler vi brug af en automatisk vippeindretning.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

### Teknisk beskrivelse

Indføringslommer, afstand B	203 mm
Hjul-Ø	200 mm

Indkørsel, indiv. mål, bredde	194 mm
Højde	780 mm
Længde	1359 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Kassemål, længde	1200 mm
olietæt svejset	ja
Kassemål, højde	413 mm
Ladvolumen	250 l
Vægt	70 kg
Kassemål, bredde	652 mm
Wire	nej
med indføringslommer	ja
Aftapningsshane, udførelse	Aftapningsshane med si
Vippesikring	ja
Bulkkanter, højde med hjul	780 mm
Vippemekanisme	manuelt
Bredde	713 mm
Indføringslommer, mål A	194 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	72 mm
Bæreevne	750 kg
Indføringslommer, mål D	72 mm
Indføringslommer, mål C	603 mm
Antal hjul	4
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Materiale, hjul	TPE
Farve	brillantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Produkttype	Vippebeholdere

