

**Garant****eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250004 20/12
GTIN	4045197926920
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 2020X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 26 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 29 mm

Samlet længde L: 88 mm

Underlægsplade: 259033 2

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	26 mm
Underlægsplade	259033 2
Plattestørrelse	12 mm

ISO-kode holder	DCLNR/L 2020X12
Skafstørrelse	20 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 2
Hovedlængde L <sub>1</sub>	29 mm
Samlet længde L	88 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 8
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder