

Garant**eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250005 20/12
GTIN	4045197926951
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 2020X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 26 mm

Hovedlængde L₁: 29 mm

Samlet længde L: 88 mm

Underlægsplade: 259033 2

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	29 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 8

Funktionsbredde L ₄	26 mm
Samlet længde L	88 mm
Skafstørrelse	20 mm
Underlægsplade	259033 2
ISO-kode holder	DCLNR/L 2020X12
Skrue til underlagsplade	259027 2
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder